FABORY



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M4X90

Cikkszám	51120.040.090
Márka	-
UBB	950353461391
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271594
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M4
Hossz	90 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602

Műszaki **specifikációk**

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	90
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Műszaki **rajz**