




## Besajtolható távtartó zsákfurattal Rozsdamentes acél A1 M3X4,18X12X5

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cikkszám   | 51227.030.012               |
| Márka      | -                           |
| UBB        | 500656766739                |
| UNSPSC     | 31161816                    |
| EAN        | 8712423021778               |
| csom. 1000 | Csak bontatlan<br>csomagban |

### Műszaki adatok


|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átmérő                   | M3                                                                                                                                                                        |
| Hossz                    | 12 mm                                                                                                                                                                     |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél                                                                                                                                                         |
| Anyag, műszaki jellemzők | A1                                                                                                                                                                        |
| Menetirány               | Jobb                                                                                                                                                                      |
| Menetek                  | Metrikus menet                                                                                                                                                            |
| Info                     | A besajtolható távtartók zsákfurattal használhatók acéllemezeknél maximum HRB70 keménységben. Nagyobb keménységű acélok esetében a peremezhető anyák használata ajánlott. |

### Szabványok

### Műszaki specifikációk

|            |      |
|------------|------|
| B (min.)   | 5    |
| C          | 4.18 |
| d-D        | M3   |
| Furatméret | 4.2  |
| L (mm)     | 12   |

### Műszaki rajz



Min. távolság a  
lemez szélétől

6

Min. lemezvastagság

1

S

4.8