



Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M1,6X10

Cikkszám	51240.016.010
Márka	-
UBB	500696121200
UNSPSC	31161518
EAN	8715492029195
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M1.6
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Point	Flat
Menetek	Metrikus menet
Info	Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

DIN	913
ISO	4026
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
NF	E27-180

Műszaki specifikációk

d-D	M1.6
dp (max.)	0.8
L (mm)	10
P	0.35
s	0.7
t (min.)	0.7

Műszaki rajz

