




Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A2 70 M5X16

Cikkszám	51500.050.016
Márka	-
UBB	952351038437
UNSPSC	31161612
EAN	8715492293466
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	16 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Osztály	70
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	603
NEN	≈303
ISO	≈8677
BS	≈4933

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	16
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Műszaki rajz

