

Süllyesztett fejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7972 C Rozsdamentes acél A2 ST2,2X6,5MM



Cikkszám	51620.022.006
Márka	-
UBB	500571493823
UNSPSC	31161507
EAN	8715494095693
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.2 mm
Hossz	6.5 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

BS	4174
DIN	7972 C
NF	E25-660 C
ISO	1482 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	6.5
n	0.6
P	0.8

Műszaki rajz

