




Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Rozsdamentes acél A2 ST4,8X45MM

Cikkszám	51683.048.045
Márka	-
UBB	500571723013
UNSPSC	31161507
EAN	8715494129022
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.8 mm
Hossz	45 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

ISO	14586 C
-----	---------

Műszaki specifikációk

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.3
k (max.)	2.8
L (mm)	45
P	1.6
Kulcsnyílás	25

Műszaki rajz

