
FABORY



Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású **csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M3X16**

Cikkszám	53345.030.016
Márka	-
UBB	500690308852
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788893
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	16 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
P	0.5
Kulcsnyílás	10

Műszaki **rajz**

