

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 80 M14X95

Cikkszám	53510.140.095
Márka	-
UBB	500633307037
UNSPSC	31161620
EAN	8715494599634
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	95 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34

Műszaki rajz

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	95
P	2
s	22

