

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 70 M12X65

Cikkszám	55000.120.065
Márka	-
UBB	950351850249
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320728
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	65 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Műszaki rajz

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	65
P	1.75
s	19

