

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M33X180

Cikkszám	55000.330.180
Márka	-
UBB	951351781434
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322234
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M33
Hossz	180 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72

Műszaki rajz

d-D	M33
k	21
L (mm)	180
P	3.5
s	50

