



Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Rozsdamentes acél A4 M6X10

Cikkszám	55032.060.010
Márka	-
UBB	500634458813
UNSPSC	31161518
EAN	8715494554589
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈7380-1
NF	≈E25-126
BS	≈4168-6
ASME	≈B18.3.4M

Info	A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes
------	--

acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2.Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
egymás mellett.

Műszaki specifikációk

d-D	M6
dk (max.)	10.5
k (max.)	3.3
L (mm)	10
P	1
Kulcsnyílás	30

Műszaki rajz

