



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M5X8

Cikkszám	55210.050.008
Márka	-
UBB	950353313394
UNSPSC	31161504
EAN	8715492337146
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	8 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2371
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Műszaki rajz

