

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Rozsdamentes acél A4 M20X65



Cikkszám	55280.200.065
Márka	-
UBB	500512328385
UNSPSC	31161610
EAN	8715494303675
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	65 mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	938
NF	E25-135

Info	FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 + 10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm. A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és
------	---

a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását. A DIN 938 szabvány szerinti $\approx 1d$ méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.

Műszaki specifikációk

b	46
$b_m \approx 1d$	20
$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$	55
d-D	M20
L (mm)	65
P	2.5
x	6.3

Műszaki rajz

