



Acél Felületkezeletlen 40X70X65MM

Cikkszám 57807.470.065

Márka -

UBB 950185032501

UNSPSC 26101765

EAN 8715492878922

csom. 1 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	40 mm
Hossz	65 mm
Anyag	Acél
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Típuszám	VP


Info A VP típusú perselyt arra tervezték, hogy kiegyenlítse a torziós mozgásokat, valamint a tengely- és sugárirányú terheléseket. Két koncentrikus hüvelyből áll, amelyek gumival tartósan egymáshoz vannak rögzítve.

Szabványok

Műszaki specifikációk

d1	40
d2	70
D (mm)	40
Fa (max.), Nm	8300
Fr (max.), Nm	20500
i	55

Műszaki rajz



L (mm)	65
α (max.) ino	7
β (max.) ino	12

FABORY