



KIPP Tension levers 20 degrees, external thread Rozsdamentes acél 1.4305/ műanyag M10X4,5X50

Cikkszám	58017.100.050
Márka	-
UBB	500689450756
UNSPSC	31162807
EAN	4059245075096
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

D1_MM	24mm
Anyag	Rozsdamentes acél/ műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: Acél részek rozsdamentes acélból, 1.4305, fekete műanyag gömbös fogantyú. Változat: Az acél részek ragyogó fényűek. A gömbös fogantyú polírozott.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	88
A2	15
D	16
D1	24
D2	25
D3	10
H	44.5

Műszaki rajz

H2	37
H3	58.5
H4	49.5
H1	4.5
Fogak száma	22
L	50
X	10

