



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Fekete Horganyzott cink/ rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt M8X18X60

Cikkszám	58031.080.060
Márka	-
UBB	500689496718
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080618
csom. 4	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Színes	Fekete
D1_MM	18mm
Anyag	Cinköntvény/ rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Felületkezelés	Műanyag bevonatú
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Fényes rozsdamentes acél.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	64
A1	73
D	13.5

Műszaki rajz

D1	18
D2	18.5
D3	15.5
H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Fogak száma	20
L	60
X	8

