FABORY



KIPP Clamping levers, external thread Piros Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M6X40X15

Cikkszám	58044.060.015
Márka	-
UBB	500689547882
UNSPSC	31162807
EAN	4059245089499
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Osztály	5.8
Színes	Rouge
D1_MM	13mm
Anyag	Cinköntvény/acél
Felületkezelés	Műanyag bevonatú/ fekete oxidált
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: Fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Acél részek 5.8 fokozatúak.Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek feketére oxidáltak.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

A	40
A1	47
B	7
D	10
D1	13

Műszaki **rajz**

D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Fogak száma	16
L	15
X	6

