



## KIPP Clamping levers, internal thread Ezüst Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M12X95

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Cikkszám | 58045.120.095               |
| Márka    | -                           |
| UBB      | 500689559341                |
| UNSPSC   | 31162807                    |
| EAN      | 4059245085279               |
| csom. 5  | Csak bontatlan<br>csomagban |

### Műszaki adatok

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osztály        | 5.8                                                                                                                                                       |
| Színes         | Silver                                                                                                                                                    |
| D1_MM          | 27mm                                                                                                                                                      |
| Anyag          | Cinköntvény/acél                                                                                                                                          |
| Felületkezelés | Műanyag bevonatú/<br>fekete oxidált                                                                                                                       |
| Menetek        | Metrikus menet                                                                                                                                            |
| Info           | Cikk: fogantyú<br>cink, fröccsöntött<br>EN 12844.<br>Acél részek 5.8<br>osztályúak.Változat:<br>fogantyú, műanyag<br>bevonatú. Az acél<br>oxidált fekete. |

### Szabványok

### Műszaki specifikációk

|    |      |
|----|------|
| A  | 95   |
| A1 | 109  |
| B  | 13   |
| D  | 19   |
| D1 | 27   |
| D2 | 27.5 |

### Műszaki rajz

|             |      |
|-------------|------|
| H           | 43   |
| H2          | 27   |
| H3          | 63   |
| H4          | 67.5 |
| H1          | 10   |
| Fogak száma | 24   |
| T           | 17   |
| X           | 12   |

