



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Narancssárga Acél 5.8/ plastic Fekete oxidált M12X110X60

Cikkszám 58094.121.060

Márka -

UBB 500689697034

UNSPSC 31162807

EAN 4059245109241

csom. 5 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Osztály	5.8
Színes	Orange
D1_MM	30mm
Anyag	Acél/műanyag
Felületkezelés	Black Oxide
Menetek	Metrikus menet

Info	Sok embernek a Novo-Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára.Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió:
------	---

Szabványok

Az acél részek
feketére oxidáltak.

FABORY

Műszaki specifikációk

A	110
A1	126
B	15.5
D	23
D1	30
D2	32.5
H	49
H2	33
H3	72
H4	77
H1	12
Fogak száma	26
L	60
X	12

Műszaki rajz

