



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Narancssárga Acél 5.8/ plastic Fekete oxidált M16X110X25

Cikkszám	58094.160.025
Márka	-
UBB	500689697455
UNSPSC	31162807
EAN	4059245109838
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	5.8
Színes	Orange
D1_MM	30mm
Anyag	Acél/műanyag
Felületkezelés	Black Oxide
Menetek	Metrikus menet

Info	Sok embernek a Novo-Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára.Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió:
------	---

Szabványok

Az acél részek
feketére oxidáltak.

FABORY

Műszaki specifikációk

A	110
A1	126
B	15.5
D	23
D1	30
D2	32.5
H	49
H2	33
H3	72
H4	77
H1	12
Fogak száma	26
L	25
X	16

Műszaki rajz

