



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Narancssárga Rozsdamentes acél 1.4305/ műanyag M6X40X30

Cikkszám 58106.060.030

Márka -

UBB 500689756764

UNSPSC 31162807

EAN 4059245110698

csom. 5 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Színes	Orange
D1_MM	13mm
Anyag	Rozsdamentes acél/ műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Menetek	Metrikus menet

Info

Sok embernek a Novo-Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek rozsdamentes acélból

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	40
A1	47
B	7.5
D	10
D1	13
D2	14.5
H	24.5
H2	15
H3	30
H4	33.5
H1	4
Fogak száma	16
L	30
X	6

Műszaki rajz

