FABORY



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Jelző zöld Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M6X65X30

Cikkszám	58108.061.030
Márka	-
UBB	500689763695
UNSPSC	31162807
EAN	4059245111244
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Színes	Jelző zöld
D1_MM	18mm
Anyag	Rozsdamentes acél/ műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Menetek	Metrikus menet
Info	Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára.Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel.Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Megjegyzés:

Szabványok

az acél részek
ragyogó fényesek.

FABORY

Műszaki **specifikációk**

A	65
A1	75
B	9.5
D	13.5
D1	18
D2	19.5
H	28.5
H2	17.5
H3	41.5
H4	45.5
H1	6.5
Fogak száma	20
L	30
X	6

Műszaki **rajz**

