FABORY



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Repcesárga Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M12X95X40

Cikkszám	58112.120.040
Márka	-
UBB	500689779386
UNSPSC	31162807
EAN	4059245112876
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Színes	Repcesárga
D1_MM	25.5mm
Anyag	Rozsdamentes acél/ műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Menetek	Metrikus menet
Info	Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára.Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel.Az acél részek rozsdamentes acélból

Szabványok

1.4305.Megjegyzés:
az acél részek
ragyogó fényesek.

Műszaki **specifikációk**

A	95
A1	109
B	13
D	19
D1	25.5
D2	27.5
H	43
H2	26
H3	61
H4	66
H1	10
Fogak száma	24
L	40
X	12

Műszaki **rajz**

