



KIPP Cam levers, external thread Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 M6X40

Cikkszám	58116.060.040
Márka	-
UBB	500689939279
UNSPSC	31162807
EAN	4059245029709
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

D1_MM	18.1mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	1.4308/1.4305
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).not adjustable

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	70.4
---	------

Műszaki rajz

A1	79.2
B	21.5
B1	15
Kézi erő FH (N)	120
D	6
D1	18.1
D2	9
F	4
H	14.5
H1	22
L	40
S	1.2

