FABORY



KIPP Clamping levers flat, external thread Narancssárga Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M10X65X55

Cikkszám	58125.100.055
Márka	-
UBB	500689956588
UNSPSC	31162807
EAN	4059245086986
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Osztály	5.8
Színes	Orange
D1_MM	18.5mm
Anyag	Cinköntvény/acél
Felületkezelés	Műanyag bevonatú/ fekete oxidált
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: Fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek 5.8-as fokozatúak.Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek feketére oxidáltak.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

A	65
A1	74.5
B	10.1
D	13.5

Műszaki **rajz**

D1	18.5
D2	19.1
H	28.5
H2	17.8
H3	29.2
H4	32.2
H1	6.5
Fogak száma	20
L	55
X	10

