FABORY



KIPP Clamping levers flat, external thread Fekete Horganyzott cink/ rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt/fényes M10X80X50

Cikkszám	58127.101.050
Márka	-
UBB	500689961109
UNSPSC	31162807
EAN	4059245087969
csom. 4	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Színes	Fekete
D1_MM	21.2mm
Anyag	Cinköntvény/ rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Felületkezelés	Műanyag bevonatú/ világos
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Az acél részek fényesek.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

A	80
A1	91
B	11.7

Műszaki **rajz**

D	16
D1	21.2
D2	22
H	37
H2	23.8
H3	38
H4	42
H1	10
Fogak száma	22
L	50
X	10

