



KIPP Cam levers, internal thread Acél 5.8 Horganyzott M6

Cikkszám	58136.060.001
Márka	-
UBB	500689992708
UNSPSC	31162807
EAN	4059245208708
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	5.8
D1_MM	18.1mm
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Cikk: Acél fogantyú 1.0401. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, rozsdamentes acél 1.4305. Csap és alátét, acél, 5.8 fokozatú.Változat: Fogantyú, csap és alátét, horganyzott, kék passzivált. Nyomóalátét, fekete. Pántcsap, ragyogó színű.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).

Szabványok

A	70.4
A1	79.2
B	21.5
B1	15
Kézi erő FH (N)	120
D	6
D1	18.1
D2	9
F	4
H	14.5
H1	22
S	1.2

