



KIPP Clamping levers ergonomic, external thread Fekete Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M8X60

Cikkszám	58142.080.060
Márka	-
UBB	500689999083
UNSPSC	31162807
EAN	4059245206896
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Színes	Fekete
D1_MM	30.5mm
Anyag	Rozsdamentes acél/ műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Menetek	Metrikus menet

Info

Cikk: Fogantyú:
Fogantyú: Kemény
komponensek
megerősített
műanyagból,
fogazott gyűrű
fröccsöntött cink.
Lágy részek hőre
lágyuló elasztomer
műanyagból.
Acél részek:
rozsdamentes acél,
1.4305.Változat:
Az acél részek
fényesek.Megjegyzés:
A szín kombinációk
grafit feketében
RAL 9011 (kemény
komponensek) és
feketés szürkében
RAL 7021 (lágy

Szabványok

komponensek)
szerepelnek
a standard
kínálatban. A puha
komponensek
csúszásmentes
fogást biztosítanak
a működtető
részén. A zárt
kialakítás megfelelő
védelmet nyújt
a szennyeződés
ellen. A kialakítást
az ergonomikus
fogás elérésére
fejlesztették ki. A
nyomógomb könnyíti
a lecsatlakozást és
így lehetővé teszi
a fogantyú könnyű
használatát.

Műszaki specifikációk

A	88.5
A1	99.5
B	20
D	16
D1	30.5
H	55.6
H2	37.3
H3	76.5
H4	81
H1	10
Fogak száma	22
L	60
X	8

Műszaki rajz

