



Rugós nyomótagok horonnyal és golyóval, normál rugóerő, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M16

Cikkszám	58528.160.001
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500689809324
-----	--------------

UNSPSC	31162807
--------	----------

EAN	
-----	--

csom. 5	Csak bontatlan csomagban
---------	-----------------------------

Műszaki adatok

Osztály	5.8
D1_MM	10mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Acél
Felületkezelés	Black Oxide
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél golyó. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: Fekete oxidált. Edzett golyó. L2 = kb. 2x menetemelkedés.

Szabványok

Műszaki specifikációk

D	16
D1	10
F1 = springiness beginning in N	65

Műszaki rajz

F2 = springiness end 125
in N

ARODV

H 3.5

L1 14

Oldási nyomaték
megközelítőleg (Nm) 2.95

N 2.5

L 24

Forgatónyomaték,
megköz. (Nm) 3.95

