



KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301, nem edzett csap 5MM

Cikkszám	58624.000.005
Márka	-
UBB	500689892890
UNSPSC	31162807
EAN	4059245017133
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

D1_MM	12mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	1.4301

Info

Anyag:
Rozsdamentes
acél, Persely
1.4301 hegeszthető.
irányjelző csap
1.4034. Gombafejű
gombos fogantyú,
szürke fekete,
hőre lágyuló
műanyag.Változat:
Az irányjelző
csap nem edzett,
csiszolt és
ragyogó.Megjegyzés:
Az irányjelző
csapokat arra
használgák, hogy
meggátolják a
rögzített pozíció
bármilyen
elmozdulását az
oldalirányú erők
hatására. Új rögzítési

Szabványok

pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A rögzítő hornyos kivitelezés olyan alkalmazásoknál ajánlott, ahol az irányjelző csapok hosszabb időn át ki vannak engedve és a csapok nem tudnak visszaugrani. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázos hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.

Műszaki specifikációk

D	5
D1	12
D2	21
F1 = springiness beginning in N	5
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1.3
H	5
L1	24
L	43.5

Műszaki rajz

