



KIPP Ball lock pins, self-locking Rozsdamentes acél 16X60MM

Cikkszám	58650.160.060
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500689919214
-----	--------------

UNSPSC	31162807
--------	----------

EAN	4059245023356
-----	---------------

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	--------------------------

Műszaki adatok

D1_MM	16mm
-------	------

Anyag	Rozsdamentes acél
-------	-------------------

Info	Anyag: A fém részek rozsdamentes acélból. Változat: Ragyogó. Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. Korrózió álló. Csatlakoztató tartókábel is választható hozzá. Alkalmazási hőmérséklet max. +250 °C. Nyíróerő
------	---

Szabványok

dupla nyíróerő
 $(F) = S \cdot \tau \cdot aB$
 max.Kiegészítők:
 Biztonsági spirál
 kábel K0367.10200
 Tartókábel
 hurokkal K0367.
 Kulcstartó gyűrű
 K0367.15/19/23
 Persely golyós
 rögzítő csapokhoz
 K0724.

Műszaki specifikációk

Fogadó nyílás (H11)	16
D	33
D1	16
D2	19
D3	20
L1	13.3
L2	34.6
L	60
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN	153

Műszaki rajz

