


Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 8/70 (8X131)



Cikkszám	63324.080.070
Márka	-
UBB	500504267799
UNSPSC	31162101
EAN	4006209407776
csom. 20	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	131 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FBN II

Info

do = Fúróbetét
névleges átmérőtfix
= A rögzített tartozék
vastagságahef =
Tényleges rögzítési
mélységMin. td
= Ajánlott fúrási
mélységkN =
Terhelés kNA
megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba

Szabványok

véve. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók. A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki specifikációk

d-D	M8
do	8
hef	40
kN	2.9
L (mm)	131
Min. td	126
Gyűrű ø	16
tfix	70
Típus	8/70 (8X131)

Műszaki rajz

