



Bosch Fúrószár 20X1200/1320

Cikkszám	B4989.201.320
Márka	-
UBB	500621649473
UNSPSC	20111603
EAN	3165140565530
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz	1320
Átmérő fúró	20
A tengely átmérője	18
Tartórendszer	SDS-max
Vágási hossz	1200
Rozsdamentes acélhoz alkalmas	Nem
Középfúróval	Nem
Műanyaghoz alkalmas	Nem
Alkalmas acélhoz	Nem
Alkalmas betonhoz	Igen
Alkalmas kerámiához	Nem
Alkalmas öntöttvashoz	Nem
Alkalmas fához	Nem
Alkalmas színesfémekhez	Nem
Alkalmas kőhöz	Igen
Alkalmas üveghez	Nem
Kétoldalas fúró	Nem
Dugós tengely lapos véggel	Nem

Szabványok

Alkalmas fűráshoz	Nem
Hűtőcsatornával	Nem
Alkalmas csempékhez	Nem
Spirálfúró	Nem
Gyorszárral	Nem