



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Rozsdamentes acél Felületkezeletlen Gr.B8T - Gr.8T 5/8X90 (3.1/2)

Cikkszám	PIMPL158090
Márka	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/8 Inch
Hossz	90 mm
Osztály	Gr.B8T - Gr.8T
Anyag	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Felületkezeletlen

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASTM	A193/A194
------	-----------

Műszaki specifikációk

L (mm)	90
--------	----

Műszaki rajz

FABORY

