



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A453 Superduplex Felületkezeletlen Gr.660 B 1.7/8X450 (17.3/4)

Cikkszám	PIMSB476450
Márka	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.7/8 Inch
Hossz	450 mm
Osztály	Gr.660 B
Anyag	Superduplex
Felületkezelés	Felületkezeletlen

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASTM	A453
------	------

Műszaki specifikációk

L (mm)	450
--------	-----

Műszaki rajz

FABORY

