



Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #5-40X1/8

Cikkszám	U07810.012.0012
Márka	-
UBB	500624356282
UNSPSC	31161518
EAN	8717077370357
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.5
Hossz	1/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F912
Menetirány	Jobb
Point	Flat
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info

A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő. Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

ASME B18.3

Műszaki specifikációk

C (max.) 0.067

Műszaki rajz

J 0.0625

T (min.) 0.08

Menetek per hüvelyk 40

