



**Hatlapú belső kulcsnyílású
hernyócsavar ,tölcséres
véggel, UNC ASME B18.3
Alloy steel ASTM F912
Felületkezeletlen 1/4-20X2
Inch**

Cikkszám	U07840.025.0200
Márka	-
UBB	500624375589
UNSPSC	31161518
EAN	8717077372450
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F912
Menetirány	Jobb
Point	Cup
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

BS	2470
ASME	B18.3

Műszaki specifikációk

C (max.) 0.132

J 0.125

t (min.) 0.125

Menetek per hüvelyk 20

Műszaki rajz

