



**Hatlapú belső kulcsnyílású  
hernyócsavar ,tölcséres  
véggel, UNC ASME  
B18.3 Alloy steel ASTM  
F912 Felületkezeletlen  
1/4-20X2.1/4**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U07840.025.0225          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500624375662             |
| UNSPSC    | 31161518                 |
| EAN       | 8717077372467            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki adatok

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Átmérő                   | 1/4 Inch                |
| Hossz                    | 2.1/4 Inch              |
| Behajtási tulajdonságok  | Hatlapú bemélyedés      |
| Anyag                    | Alloy steel             |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM F912               |
| Menetirány               | Jobb                    |
| Point                    | Cup                     |
| Felületkezelés           | Felületkezeletlen       |
| Menetek                  | Unified National Coarse |

**Info**  
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő. Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

## Szabványok

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
| BS   | 2470  |

## Műszaki specifikációk

C (max.) 0.132

J 0.125

t (min.) 0.125

Menetek per hüvelyk 20

## Műszaki rajz

