




U-CSAVAR, 2 anyáva ASME B18.31.5 Rozsdamentes acél AISI 304 1/4X1.1/4X3/4

Cikkszám	U17567.025.0037
Márka	-
UBB	500624154638
UNSPSC	31162400
EAN	8715492968067
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	1.1/4 Inch
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	AISI 304
Menetek	Unified National Coarse

Szabványok

ASME	B18.31.5
------	----------

Műszaki specifikációk

C	0.75
TPI	20
T	0.625

Műszaki rajz

