




U-CSAVAR, 2 anyáva ASME B18.31.5 Rozsdamentes acél AISI 304 1/4X2.3/4X1.1/2

Cikkszám	U17567.025.0100
Márka	-
UBB	500624155213
UNSPSC	31162400
EAN	8715492968135
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	2.3/4 Inch
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	AISI 304
Menetek	Unified National Coarse

Szabványok

ASME	B18.31.5
------	----------

Műszaki specifikációk

C	1.5
TPI	20
T	1.375

Műszaki rajz

