



## Csavar ker.fej. PH/ Hor.komb.UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #10-24X3/4

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U24212.019.0075          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500624924964             |
| UNSPSC    | 31161504                 |
| EAN       | 8717077799813            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Átmérő                  | NO.10                        |
| Hossz                   | 3/4 Inch                     |
| Behajtási tulajdonságok | Slotted/Phillips Combination |
| Fej alak                | Félgömbölyű fej              |
| Anyag                   | Low carbon steel             |
| Menetirány              | Jobb                         |
| Felületkezelés          | Horganyzott                  |
| Menetek                 | Unified National Coarse      |
| Menetek per hüvelyk     | 24                           |

#### Info

Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Szabványok

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.3 |
|------|---------|

## Műszaki specifikációk

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| A (max.)                | 0.359 |
| H (max.)                | 0.137 |
| J (max.)                | 0.06  |
| Kereszthornyok<br>száma | 2     |
| T (max.)                | 0.087 |

## Műszaki rajz

