



Csavar ker.fej. PH/ Hor.komb.UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #10-24X2 Inch

Cikkszám	U24212.019.0200
Márka	-
UBB	500624925532
UNSPSC	31161504
EAN	8717077799851
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.10
Hossz	2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Slotted/Phillips Combination
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag	Low carbon steel
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	24

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME B18.6.3

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.359
H (max.)	0.137
J (max.)	0.06
Kereszthornyok száma	2
T (max.)	0.087

Műszaki rajz

