

Csavar D fejű UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #2-56X3/4



Cikkszám	U24522.008.0075
Márka	-
UBB	500624936430
UNSPSC	31161504
EAN	8717077792784
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.2
Hossz	3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Low carbon steel
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	56

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME B18.6.3

A (max.)	0.167
H (max.)	0.062
Kereszthornyok száma	1

FABORY

