FABORY



Retaining ring internal, type NA2 ASME B18.27 Rugóacél UNS G10600/G10900 10 Inch

Cikkszám	U36050.999.1000
Márka	-
UBB	500626969066
UNSPSC	31162400
EAN	8712423061743
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	UNS G10600/ G10900
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Fontos, hogy az összeszerelésnél ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális megengedett feszítés 0,99 x S1. Szakszerű összeszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy kúp segítségével szereljük össze.

Szabványok

ASME	B18.27

Műszaki **specifikációk**

B	10
Groove G	10.45
Groove W	0.209
Groove Z	0.675

Műszaki **rajz**

Ring D	10.92
Ring E ≈	0.675
Ring T	0.187
Size	NA2-1000

FABORY

