



**Illesztőszeg, tekercsrugós,
nagy igénybevételre ASME
B18.2.2 ASME B18.8.2
Rugóacél SAE 1070 1/16X5/8**

Cikkszám	U39150.006.0062
Márka	-
UBB	500626361181
UNSPSC	31162400
EAN	8715494003674
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	5/8 Inch
A (nom.)	0.0625
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.07
B (max.)	0.059
C (ref.)	0.028
A (min.)	0.066
V	475

Műszaki rajz

