



Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 3/16X2 Inch

Cikkszám	U39150.018.0200
Márka	-
UBB	500626366131
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004404
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	2 Inch
A (nom.)	0.1875
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.202
B (max.)	0.182
C (ref.)	0.055
A (min.)	0.194
V	4500

Műszaki rajz

