



**Illesztőszeg, tekercsrugós,
nagy igénybevételre
ASME B18.2.2 ASME
B18.8.2 Rugóacél SAE 1070
1/4X1.3/4**

Cikkszám	U39150.025.0175
Márka	-
UBB	500626366966
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004497
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	1.3/4 Inch
A (nom.)	0.25
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.268
B (max.)	0.243
C (ref.)	0.065
A (min.)	0.258
V	7800

Műszaki rajz

