



Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/4X2.1/4

Cikkszám	U39150.025.0225
Márka	-
UBB	500626367121
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004510
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	2.1/4 Inch
A (nom.)	0.25
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.268
B (max.)	0.243
C (ref.)	0.065
A (min.)	0.258
V	7800

Műszaki rajz

