



Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Sárgaréz 1/4-20X1.3/4

Cikkszám	U48210.025.0175
Márka	-
UBB	500624975602
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797604
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	1.3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag	Sárgaréz
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	20

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.472
----------	-------

Műszaki rajz

H (max.) 0.175

J (max.) 0.075

T (max.) 0.109

