FABORY



# Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Sárgaréz 5/16-18X3 Inch

| | |
|---|---|
| Cikkszám | U48210.031.0300 |
| Márka | - |
| UBB | 500624976519 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8717077797697 |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | 5/16 Inch |
| Hossz | 3 Inch |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Fej alak | Félgömbölyű fej |
| Anyag | Sárgaréz |
| Menetirány | Jobb |
| Menetek | Unified National Coarse |
| Menetek per hüvelyk | 18 |
| Info | Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min. |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| ASME | B18.6.3 |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| A (max.) | 0.59 |

## Műszaki **rajz**

| | |
|---|---|
| H (max.) | 0.216 |
| J (max.) | 0.084 |
| T (max.) | 0.132 |

